

Garant**Boca suplementaria lisa 3/5 con recubrimiento, para tipo: 63****Datos de pedido**

Número de pedido	361144 63
GTIN	4045197849229
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:****Superficie de apoyo 3 mm.**

Primer nivel de sujeción con 3 mm de altura. Segundo nivel de sujeción con 5 mm de altura.
Superficie de apoyo 3 mm.

Ventaja:

Girando la boca se dispone de un segundo nivel de sujeción.

Idóneo para:

Mordazas intercambiables n.º 361124 – 361127, n.º 361133 y n.º 361135.
Mordazas escalonadas n.º 361295– 361296.

Descripción técnica

Altura h_1	17 mm
Longitud de mordazas l	12 mm
Longitud l_2	9 mm
Longitud l_1	9 mm
Anchura de bocas b	63 mm
Altura h_2	15 mm

Altura de bocas C	20 mm
Adecuado para el código de color	Xpent0
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco