

Mitutoyo**Pie de rey digital IP67 Solar, Capacidad de medición: 150 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	412655 150
GTIN	4946368532899
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Pie de rey electrónico con sistema electrónico Absolute y pantalla amplia perfectamente legible. Estanco al agua, al aceite y al polvo. Con un consumo energético reducido 18.000 h funcionamiento continuo con una pila (tam. 300: 5000 h). El aparato se conecta al utilizarlo y se desconecta automáticamente después de 20 minutos sin utilizarse.

Con células solares, sin pila; sólo precisa poca iluminación (a partir de 60 Lux).

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Embalaje: caja estable

Norma: DIN 862

Varilla de profundidad: plano

Clase de protección IP: IP 67

Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Calibración: A1

Lectura: 0,01 mm

Límite de error: 0,03 mm

Longitud del pico: 40 mm

Descripción técnica

Varilla de profundidad existente	sí
Desconexión automática	sí
Varilla de profundidad	plano

Células solares	sí
Calibración	A1
Longitud del pico	40 mm
Norma	DIN 862
Lectura	0,01 mm
Límite de error	0,03 mm
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	funcionamiento con energía solar
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey estándar

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	011030 200
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	011050 200

Accesorios

Soporte de varilla de profundidad, metal con 2 tornillos	412120
----------------------------------------------------------	--------