

**Pie de rey digital con salida de datos, Capacidad de medición: 150mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 412729 150 |
| GTIN | 4059192002145 |
| Clase de artículo | 43A |

Descripción**Ejecución:**

Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 8,5 mm. Sistema de medición moderno, energéticamente eficiente, duración aprox. 3 años. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas. Vías de guiado lapeadas, superficies de medición lapeadas con precisión.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498940.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Lectura conmutable | mm / pulgadas |
| Varilla de profundidad | angular 3,7×1,3 |
| Calibración | A1 |
| Altura de las cifras pantalla LCD | 8,5 mm |
| Norma | ISO 13385 |
| Duración de funcionamiento | aprox. 3 años |
| Varilla de profundidad existente | sí |
| Longitud del pico | 40 mm |

| | |
|--|----------------------------|
| Lectura | 0,01 mm |
| Lectura | 0,0005 pul |
| Capacidad de medición | 0 - 150 mm |
| Seguridad del valor de medición | MAHR Reference-Lock-System |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 |
| Suministro de energía | con pilas |
| Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm |
| Interfaz | Conexión RS232C |
| Interfaz | Interfaz USB |
| Interfaz | Interfaz Digimatic |
| Técnica de medición | digital |
| Material | Acero fino, INOX |
| Todas las piezas | templado |
| Embalaje | caja estable |
| Tipo de producto | Pie de rey universal |

Servicios

| | |
|---|------------|
| Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm | 021010 200 |
| CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm | 021000 200 |

Accesorios

| | |
|---|---------------|
| Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo R2 | 498940 R2 |
| Emisores Tipo S4E | 498966 S4E |
| Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo USB2 | 498940 USB2 |
| Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032 | 081560 CR2032 |
| Cable de conexiónsimplex con clave de datos Tipo D2 | 498940 D2 |

| | |
|--|--------|
| Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo | 498975 |
| Receptor / interfaz de teclado USB Tipo | 498965 |