

Mitutoyo**Pie de rey digital con sistema AOS, Capacidad de medición: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	412632 200
GTIN	4946368667737
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

El resultado de medición se visualiza por medio de cifras fácilmente legibles (altura de 9 mm). El sistema de medición electromagnético **AOS (Advanced Onsite Sensor)** ofrece una mayor protección contra el agua y el polvo.

- **Escala absoluta, sin necesidad de puesta a cero, que proporciona una medición rápida y fiable.**
- **Consumo energético reducido (20000 horas en funcionamiento continuo), piloto de control de pila.**

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Tapa del compartimento para pilas n.º 412239 tam. B.

Descripción técnica

Norma	ISO 13385
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,4
Calibración	A1
Duración de funcionamiento	20000 h
Longitud del pico	50 mm
Varilla de profundidad existente	sí
Altura de las cifras pantalla LCD	9 mm

Lectura	0,01 mm
Capacidad de medición	0 - 200 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,02 mm
Método de medición del aparato de medición	Método inductivo electromagnético
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Soporte de varilla de profundidad, metal con 2 tornillos	412120
Batteriefachdeckel Tipo B	412239 B