



## Par de bocas de hoja de ballesta, Para anchura de mordazas: 125mm



### Datos de pedido

Número de pedido	362600 125
GTIN	4250364400343
Clase de artículo	34A

### Descripción

#### Aplicación:

Las bocas adicionales multiplican las posibilidades de empleo. A petición, bocas de compensación para la sujeción múltiple de material redondo o para sujetar piezas de trabajo con irregularidades superficiales.

#### Idóneo para:

**GARANT-CN** n.º 360510; 360465; 361290.

**HOLEX** n.º 362010.

**ALLMATIC N.** n.º 362250 – 362300, así como con mordaza de base n.º 361500 – 361520, adecuados para versión NC8. Bocas de adaptación n.º 361600, 361620 también adecuadas para todas las versiones CN.

#### Nota:

Pedir por separado los tornillos de fijación n.º 362621 M10×23.

### Descripción técnica

Para anchura de mordazas	125 mm
Adecuado para el código de color	TC
Adecuado para el código de color	LC
Adecuado para el código de color	HiPo
Adecuado para el código de color	Basic
Adecuado para el código de color	HD-HOLEX

Adecuado para el código de color	HD-Allmatic
Adecuado para el código de color	LC-GARANT
Adecuado para el código de color	LCV125G
Adecuado para el código de color	NC8
Adecuado para el código de color	Titan2/TitanSense
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco