

**Garant****Fresa de disco con rosca Ancho  $a_p = 4$  mm,  $\varnothing D$ : 80mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218540 80
GTIN	4045197849519
Clase de artículo	210

**Descripción****Ejecución:**

Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

**Aplicación:**

Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

**Nota:**

Fresa de disco disponible hasta  $\varnothing D = 200$  mm.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. IP9**.

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	SNHX
Profundidad de corte máxima $a_{e \text{ máx.}}$	22,5 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Rosca de alojamiento M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Longitud total $L_{\text{tot}}$	35 mm

Ø de corte $D_c$	80 mm
Cantidad efectiva de filos $Z_{ef}$	5
Número de plaquitas de corte	10
Anchura $a_p$	4 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Refrigeración interior	no
Intercambio de herramienta	PowerCard
Código ISO plaquita de corte	SN.. 1102
Juego tornillo para plaquita reversible	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Tipo de producto	Fresa de disco

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219948
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 9IP	674252 9IP