



Par de hojas de ballesta de recambio, Para anchura de mordazas: 125mm



Datos de pedido

Número de pedido	362620 125
GTIN	4250364400381
Clase de artículo	34A

Descripción

Aplicación:

Las bocas adicionales multiplican las posibilidades de empleo. A petición, bocas de compensación para la sujeción múltiple de material redondo o para sujetar piezas de trabajo con irregularidades superficiales.

Idóneo para:

GARANT-CN n.º 360510; 360465; 361290.

HOLEX n.º 362010.

ALLMATIC N. n.º 362250 – 362300, así como con mordaza de base n.º 361500 – 361520, adecuados para versión NC8. Bocas de adaptación n.º 361600, 361620 también adecuadas para todas las versiones CN.

Nota:

Pedir por separado los tornillos de fijación n.º 362621 M10×23.

Descripción técnica

Adecuado para el código de color	LC
Adecuado para el código de color	TC
Adecuado para el código de color	LC-GARANT
Adecuado para el código de color	HiPo
Adecuado para el código de color	HD-Allmatic
Adecuado para el código de color	HD-HOLEX
Adecuado para el código de color	Basic

Adecuado para el código de color	LCV125G
Adecuado para el código de color	Titan2/TitanSense
Adecuado para el código de color	NC8
Para anchura de mordazas	125 mm
Tipo de producto	Resorte