

Mahr**Pie de rey digital con pantalla grande y varilla de profundidad redonda,
Capacidad de medición: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	412716 150
GTIN	4059192002084
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11 mm. Sistema de medición moderno, energéticamente eficiente, duración aprox. 3 años. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas. Vías de guiado lapeadas, superficies de medición lapeadas con precisión. Con varilla de profundidad redonda.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Descripción técnica

Varilla de profundidad existente	sí
Varilla de profundidad	Ø 1,6
Altura de las cifras pantalla LCD	11 mm
Duración de funcionamiento	aprox. 3 años
Norma	ISO 13385
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Calibración	A1
Longitud del pico	40 mm

Lectura	0,01 mm
Lectura	0,0005 pul
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Seguridad del valor de medición	MAHR Reference-Lock-System
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
--	---------------