

 Mahr**Soporte de medición ST-G para rugosímetros con placa de roca dura, Tipo: PST-G****Datos de pedido**

Número de pedido	498857 PST-G
GTIN	4059192061470
Clase de artículo	43C

**Descripción****Ejecución:**

Soporte de medición PST-G placa de roca dura con ranura en T central de 10 mm.

**Idóneo para:**

Rugosímetros 499021 tam. ST2; 499022 tam. ST2, n.º 498835 tam. PS10, n.º 499001 tam. M300, n.º 499002 tam. M310; 499003 tam. M310, n.º 499041 tam. M400.

**Partes opcionales:**

Mesa en cruz CT120 a petición.

Asiento n.º 499035 para prisma de mano PS10; M310 y GARANT ST2.

Asiento n.º 499012 para unidad de avance M300.

Asiento n.º 499046 para unidad de avance M400.

Asiento n.º 499013 para rugosímetro PS10; M310 y GARANT ST2.

**Descripción técnica**

Base longitud	500 mm
Base anchura	300 mm

Intervalo de regulación de altura columna de medición	300 mm
Tipo de producto	Caballete de medición