

Garant**Fresa de achaflanado 60°, Mango Weldon, Tipo: 16****Datos de pedido**

Número de pedido	216552 16
GTIN	4045197851741
Clase de artículo	210

Descripción**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Longitud de voladizo L_1	35 mm
Ø de mango D_s h6	20 mm
Tornillo para plaquita	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Ø achaflanado máximo $D_{m\acute{a}x.}$	26 mm
Ø D	15,8 mm
Número de filos Z	2
Plaquita de corte adecuada	260982 HB725-1
Longitud total L_{tot}	90 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de biselado hacia delante	60 grados
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx Plus® 8IP

674252 8IP

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado
1,2 Nm

211750 1,2

Tornillo de amarre Tipo 1

219795 1