



Placa de acabado de diamante en estuche de cuero, Símbolo de medio abrasivo / grano μm : D25



Datos de pedido

Número de pedido	559150 D25
GTIN	2050001661470
Clase de artículo	53M

Descripción

Ejecución:

Revestimiento de diamante distribuido uniformemente, unido por medio de una capa de níquel. **¡Con una vida útil casi ilimitada!**

Aplicación:

Para afilar y rectificar herramientas para el mecanizado de metal y madera. Adecuado para acero, HSS y metal duro. Utilizar la superficie no perforada para las herramientas pequeñas o de punta.

No apto para limar.

Calidad 3M, grosor de capa de diamante algo inferior. Para rectificar superficies con precisión.

Nota:

No utilizar en seco, sino con agua o petróleo.

Descripción técnica

Grado de finura	fino
Medio abrasivo	diamante
Símbolo de medio abrasivo	D
Longitud	100 mm
Anchura	25 mm
Altura	7 mm

Embalaje	Estuche de piel
Tipo de producto	Placa de acabado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Piedra	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		