



## Lima de codillo de diamante, 150 mm Grano D126 (medio) universal, Tipo: 11



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 529650 11     |
| GTIN              | 4007220017036 |
| Clase de artículo | 53B           |

### Descripción

#### Ejecución:

Forma similar a n.º 528050, pero espolvoreado en los dos extremos con polvo de diamante granulado uniformemente.

#### Aplicación:

Para el mecanizado posterior exacto de moldes de **acero templado** o **metal duro**.  
Para limar con **poca presión**.

### Descripción técnica

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Sección transversal con asignación | 3,2 × 2 mm        |
| Descripción de la forma            | almendrada, recta |
| Longitud de recubrimiento          | 25 mm             |
| Medio abrasivo                     | Diamante          |
| Símbolo de medio abrasivo          | D                 |
| Tamaño de grano                    | D126              |
| Longitud total                     | 150 mm            |
| Tipo de producto                   | Lima de codillo   |

### Datos de usuario

|                                | Uso      | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|--------------------------------|----------|----------------|------------|
| Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adecuado |                |            |
| Acero < 55 HRC                 | adecuado |                |            |

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Acero < 60 HRC  | adecuado                   |
| Acero < 67 HRC  | adecuado                   |
| Metal duro (MD) | adecuado                   |
| INOX            | adecuado                   |
| Ti              | adecuado                   |
| GG(G)           | adecuado                   |
| Plástico, PRFV  | adecuado                   |
| Piedra          | adecuado con restricciones |