


**Juego limas tipo aguja, diamante, 11 piezas, 140 mm, Granulación: D126µm****Datos de pedido**

Número de pedido	529350 D126
GTIN	4007220017418
Clase de artículo	53B

Descripción**Ejecución:**

Piezas en bruto de estas limas tipo aguja, forjadas de acero especial y rectificadas. La limas de diamante se recubren uniformemente con polvo diamante de granulación homogénea fijado galvánicamente. Guarnición diamantada uniforme y dureza del diamante aseguran resultados de limado excelentes. **Longitud total de lima = 140 mm**; longitud de guarnición diamantada = 70 mm; Ø mango = 3 mm.

Aplicación:

Para el mecanizado posterior de herramientas de corte, de estampación y de compresión de **acero templado** o **metal duro**. Además, para el mecanizado de **vidrio, cerámica** etc. Para limar con **poca presión**, sobre todo en aristas. La presión elevada no proporciona una capacidad de limado superior y daña la lima. Granulación universal (lima estándar)

Suministro:

En caja de plástico.

11 piezas, 1 lima de cada forma 1 – 11 (todas las formas); además, 1 lima roma plana con cantos redondeados.

Partes opcionales:

Encontrará mango de sujeción rápida para estas limas en n.º 519700.

Descripción técnica

Longitud total	140 mm
Medio abrasivo	Diamante
Símbolo de medio abrasivo	D

Número limas sueltas	11
Embalaje	Caja de plástico
Tipo de producto	Lima tipo aguja

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		

Accesorios

Lima tipo aguja de diamante, 140 mmGrano D126 (medio) universal Tipo 8	529220 8
Lima tipo aguja de diamante, 140 mmGrano D126 (medio) universal Tipo 11	529220 11
Lima tipo aguja de diamante, 140 mmGrano D126 (medio) universal Tipo 3	529220 3
Lima tipo aguja de diamante, 140 mmGrano D126 (medio) universal Tipo 4	529220 4
Lima tipo aguja de diamante, 140 mmGrano D126 (medio) universal Tipo 2	529220 2
Lima tipo aguja de diamante, 140 mmGrano D126 (medio) universal Tipo 6	529220 6

Mango de sujeción rápida para limas tipo aguja Tipo 3	519700 3
Lima tipo aguja de diamante, 140 mm Grano D126 (medio) universal Tipo 9	529220 9
Lima tipo aguja de diamante, 140 mm Grano D126 (medio) universal Tipo 1	529220 1
Lima tipo aguja de diamante, 140 mm Grano D126 (medio) universal Tipo 5	529220 5
Mango de sujeción rápida para limas tipo aguja Tipo 2	519700 2
Lima tipo aguja de diamante, 140 mm Grano D126 (medio) universal Tipo 10	529220 10