



Lima de codillo de diamante, 150 mm Grano D126 (medio) universal, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	529650 4
GTIN	4007220017180
Clase de artículo	53B

Descripción

Ejecución:

Forma similar a n.º 528050, pero espolvoreado en los dos extremos con polvo de diamante granulado uniformemente.

Aplicación:

Para el mecanizado posterior exacto de moldes de **acero templado** o **metal duro**.

Para limar con **poca presión**.

Descripción técnica

Sección transversal con asignación	3 mm
Descripción de la forma	redondo
Longitud de recubrimiento	25 mm
Medio abrasivo	Diamante
Símbolo de medio abrasivo	D
Tamaño de grano	D126
Longitud total	150 mm
Tipo de producto	Lima de codillo

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		

Acero < 55 HRC	adecuado
Acero < 60 HRC	adecuado
Acero < 67 HRC	adecuado
Metal duro (MD)	adecuado
INOX	adecuado
Ti	adecuado
GG(G)	adecuado
Plástico, PRFV	adecuado
Piedra	adecuado con restricciones