

Placa de acabado de diamante en estuche de cuero, Símbolo de medio abrasivo / grano μm : D46



Datos de pedido

Número de pedido	559100 D46
GTIN	2050001025425
Clase de artículo	56Z

Descripción

Ejecución:

Revestimiento de diamante distribuido uniformemente, unido por medio de una capa de níquel. **¡Con una vida útil casi ilimitada!**

Aplicación:

Para afilar y rectificar herramientas para el mecanizado de metal y madera. Adecuado para acero, HSS y metal duro. Utilizar la superficie no perforada para las herramientas pequeñas o de punta.

No apto para limar.

Tamaño manejable; idóneo para matar cantos de filos MD afilados. Para afilado grueso.

Nota:

No utilizar en seco, sino con agua o petróleo.

Descripción técnica

Grado de finura	media / gruesa
Medio abrasivo	diamante
Símbolo de medio abrasivo	D
Longitud	115 mm
Anchura	25 mm
Altura	3 mm
Embalaje	Estuche de piel

Tipo de producto

Placa de acabado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Piedra	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		