

**Garant****Piedra de pulido de fieltro Ø del mango 6 mm, Tipo: 173****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 552200 173    |
| GTIN              | 4045197240095 |
| Clase de artículo | 51E           |

**Descripción****Ejecución:**

Piedras de pulido de fieltro duraderas con **fieltro semiduro, con una estabilidad de la forma especial.**

**Aplicación:**

Para pulido previo y de alto brillo de superficies previamente rectificadas con una elevada exigencia en las formas geométricas.

**Nota:**

Las muelas de fieltro se deben utilizar en combinación **con pastas abrasivas y para pulir** como n.º 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Velocidad circunferencial recomendada 5 -10 m/s.

Grado dureza: medio

Ø del cabezal: 40 mm

Longitud de cabeza: 10 mm

Ø de mango: 6 mm

**Descripción técnica**

|               |       |
|---------------|-------|
| Ø del cabezal | 40 mm |
| Ø de mango    | 6 mm  |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Longitud de cabeza                    | 10 mm            |
| Grado dureza                          | medio            |
| Velocidad circunferencial recomendada | 5 - 10 m/s       |
| Tipo de producto                      | Piedra de pulido |