

**Garant****Piedra de pulido de fieltro Ø del mango 6 mm, Tipo: 169****Datos de pedido**

Número de pedido	552200 169
GTIN	4045197240057
Clase de artículo	51E

**Descripción****Ejecución:**

Piedras de pulido de fieltro duraderas con **fieltro semiduro, con una estabilidad de la forma especial.**

**Aplicación:**

Para pulido previo y de alto brillo de superficies previamente rectificadas con una elevada exigencia en las formas geométricas.

**Nota:**

Las muelas de fieltro se deben utilizar en combinación **con pastas abrasivas y para pulir** como n.º 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Velocidad circunferencial recomendada 5 -10 m/s.

Grado dureza: medio

Ø del cabezal: 10 mm

Longitud de cabeza: 15 mm

Ø de mango: 6 mm

**Descripción técnica**

Ø del cabezal	10 mm
Ø de mango	6 mm

Longitud de cabeza	15 mm
Grado dureza	medio
Velocidad circunferencial recomendada	5 - 10 m/s
Tipo de producto	Piedra de pulido