

**Garant****Broca de MDI Aramida, Sin revestimiento, Ø DC h6: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	121230 12
GTIN	4045197472083
Clase de artículo	11Y

**Descripción****Ejecución:**

**Geometría especial** para el taladro seguro de plásticos de aramida (poliaramidas) y fibras de aramida, así como termoplásticos y duroplásticos.

**Nota:**

Longitud de la ranura de viruta  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Descripción técnica**

Ø nominal $D_c$	12 mm
Número de filos Z	2
Tolerancia de mango	h6
Avance f en AFK	0,1 mm/rev,
Longitud de la ranura de viruta $L_c$	50 mm
Tolerancia Ø nominal	h6
Ø de mango $D_s$	12 mm
Longitud total L	102 mm
Norma	Norma de fábrica
Profundidad de perforación máxima recomendada $L_2$	32 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Ejecución	4×D

Mango	Mango cilíndrico con h6
Empleo de taladro	para aramida
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
PE-HD	adecuado con restricciones	140 m/min	N
PA 66	adecuado con restricciones	130 m/min	N
PEEK	adecuado con restricciones	120 m/min	N
PF 31	adecuado con restricciones	100 m/min	N
AFK aramida	adecuado	110 m/min	N
Panal de abeja Sándwich	adecuado con restricciones	120 m/min	N
seco	adecuado		
Aire	adecuado		