

## Calibre liso Pasa / No pasa A-ZC 6-13, Ø nominal: 26mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 484020 26     |
| GTIN              | 4045197211477 |
| Clase de artículo | 48B           |

### Descripción

#### Ejecución:

Los lados Pasa de estos calibres de taller se fabrican con un **aumento de medida por desgaste** según DIN 7164.

Cuerpo de medición de acero de calibre de primera calidad, templado, destensado, rectificado y lapeado.

Calibres tampón Pasa/No Pasa para **campos de tolerancia ISO A-ZC** en los **grados de tolerancia básica 6-13**.

#### Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

#### Nota:

- **Otros tamaños intermedios a petición o disponibles fácilmente en [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com), p. ej, n.º 484000 tam. 82.**
- **Calibres de recepción (sin sobremedida de desgaste) ver n.º 484027.**
- **Calibres con tamaños intermedios y todos los Ø con tolerancia numérica, ver n.º 484025.**
- **Indicar la clase de tolerancia deseada. En el pedido, indicar campo de tolerancia (A-ZC) y grado tolerancia de base (6-13), p. ej., n.º 484020 10F10.**

### Descripción técnica

|                     |    |
|---------------------|----|
| Campo de tolerancia | A  |
| Campo de tolerancia | G  |
| Campo de tolerancia | H  |
| Campo de tolerancia | J  |
| Campo de tolerancia | JS |
| Campo de tolerancia | K  |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Campo de tolerancia | M                 |
| Campo de tolerancia | N                 |
| Campo de tolerancia | P                 |
| Campo de tolerancia | R                 |
| Campo de tolerancia | S                 |
| Campo de tolerancia | B                 |
| Campo de tolerancia | T                 |
| Campo de tolerancia | U                 |
| Campo de tolerancia | V                 |
| Campo de tolerancia | X                 |
| Campo de tolerancia | Y                 |
| Campo de tolerancia | Z                 |
| Campo de tolerancia | ZA                |
| Campo de tolerancia | ZB                |
| Campo de tolerancia | ZC                |
| Campo de tolerancia | C                 |
| Campo de tolerancia | CD                |
| Campo de tolerancia | D                 |
| Campo de tolerancia | E                 |
| Campo de tolerancia | EF                |
| Campo de tolerancia | F                 |
| Campo de tolerancia | FG                |
| Norma               | DIN 7164          |
| Norma               | DIN 2245-1        |
| Norma               | DIN EN ISO 1938-1 |
| Calidad             | 6                 |
| Calidad             | 9                 |
| Calidad             | 7                 |
| Calidad             | 8                 |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Calidad          | 11                        |
| Calidad          | 13                        |
| Calidad          | 12                        |
| Calidad          | 10                        |
| medida nominal   | 26 mm                     |
| Tipo de calibre  | Calibre Pasa              |
| Tipo de calibre  | Calibre No pasa           |
| Calibración      | M2                        |
| Tipo de producto | Calibre liso Pasa/No Pasa |

## Servicios

|   |           |
|---|-----------|
| Calibración DAkkSCalibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 60 mm | 028340 60 |
| CalibraciónCalibre liso Pasa / No Pasa Ø máximo 60 mm       | 028300 60 |