

Garant**Piedra de pulido de fieltro Ø del mango 6 mm, Tipo: 171****Datos de pedido**

Número de pedido	552200 171
GTIN	4045197240071
Clase de artículo	51E

Descripción**Ejecución:**

Piedras de pulido de fieltro duraderas con **fieltro semiduro, con una estabilidad de la forma especial.**

Aplicación:

Para pulido previo y de alto brillo de superficies previamente rectificadas con una elevada exigencia en las formas geométricas.

Nota:

Las muelas de fieltro se deben utilizar en combinación **con pastas abrasivas y para pulir** como n.º 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Velocidad circunferencial recomendada 5 -10 m/s.

Grado dureza: medio

Ø del cabezal: 25 mm

Longitud de cabeza: 30 mm

Ø de mango: 6 mm

Descripción técnica

Ø del cabezal	25 mm
Ø de mango	6 mm

Longitud de cabeza	30 mm
Grado dureza	medio
Velocidad circunferencial recomendada	5 - 10 m/s
Tipo de producto	Piedra de pulido