

Garant**Fresa con mango Z5 – fino, MD, Tipo: C0820****Datos de pedido**

Número de pedido	540400 C0820
GTIN	4045197155405
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Ø vástago 6 mm.

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. **Forma esferocilíndrica** (WRC).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Descripción técnica

Grado de finura de dentado	fino
Descripción de la forma	Esferocilíndrica (WRC)
Longitud total	60 mm
Dentado abreviatura	Z5
Ø del cabezal	8 mm
Forma	C0820
Ø de mango	6 mm
Longitud de cabeza	20 mm
Serie	Dentado Z5

Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		