

**Garant****CCMT 09T308, Clase: HB7010-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	260060 HB7010-1
GTIN	4045197852830
Clase de artículo	21G

## Descripción

CCMT 09T308 HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SS

Tolerancia: MF

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmAvance  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 150 - 500 m/min

## Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 500 m/min
Clase	HB7010-1
Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/rev,

Rompevirutas	SS
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado