

Garant**TCMT 110208, Clase: HB7010-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260954 HB7010-1
GTIN	4045197852854
Clase de artículo	21G

Descripción

TCMT 110208 HB7010-1 Clase: HB7010-1
Rompevirutas: SS
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 500 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Clase	HB7010-1
Rompevirutas	SS
Aplicación principal	P
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 m/min
Radio angular	0,8 mm

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110208
Número de cambios/cortes	3
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado