

**Garant****TCMT 110208, Clase: HB7020**

## Datos de pedido

Número de pedido	260954 HB7020
GTIN	4045197852861
Clase de artículo	21G

## Descripción

TCMT 110208 HB7020 Clase: HB7020  
Rompevirutas: SS  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 150 - 400 m/min

## Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Rompevirutas	SS
Avance $f$	0,05 - 0,2 mm/rev,
Clase	HB7020
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 400 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110208
Número de cambios/cortes	3
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado