

Garant**VC.T 160402, Clase: HB7010-1**

Datos de pedido

Número de pedido	261370 HB7010-1
GTIN	4045197852892
Clase de artículo	21G

Descripción

VCMT 160402 HB7010-1 Clase: HB7010-1
Rompevirutas: SS
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 500 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7010-1
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompevirutas	SS
Radio angular	0,2 mm
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Aplicación principal	P

Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 m/min
Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160402
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado