

**Garant****VC.T 160402, Clase: HB7020**

## Datos de pedido

Número de pedido	261370 HB7020
GTIN	4045197852908
Clase de artículo	21G

## Descripción

VCMT 160402 HB7020 Clase: HB7020  
Rompevirutas: SS  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 150 - 400 m/min

## Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SS
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Clase	HB7020
Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 400 m/min

Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160402
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado