

Garant**Fresa con mango Z7 – medio, dentado en cruz, MD, Tipo: F0618****Datos de pedido**

Número de pedido	540350 F0618
GTIN	4045197609847
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

Longitud del mango 200 mm (tronzable).

Ø vástago 6 mm. **Forma F arco en redonda** (RBF).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

No encender la máquina hasta que la fresa con mango se haya hundido en la pieza de trabajo.

Ø de mango: 6 mm

Descripción de la forma: Arco en redonda

Ø del cabezal: 6 mm

Longitud de cabeza: 18 mm

Longitud total: 218 mm

Ø de mango: 6 mm

Descripción técnica

Descripción de la forma	Arco en redonda
Tipo de dentado	con dentado cruzado
Ø del cabezal	6 mm
Dentado abreviatura	Z7
Grado de finura de dentado	medio

Longitud total	218 mm
Forma	Arco en redonda
Ø de mango	6 mm
Longitud de cabeza	18 mm
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
Uni	adecuado		