

Garant**Fresa con mango Z5 – fino, MD, Tipo: M0618****Datos de pedido**

Número de pedido	540400 M0618
GTIN	4045197155481
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Ø vástago 6 mm.

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. **Forma cono en punta** (SKM).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Descripción técnica

Longitud total	50 mm
Forma	M0618
Ø del cabezal	6 mm
Dentado abreviatura	Z5
Grado de finura de dentado	fino
Descripción de la forma	Cono de punta
Ø de mango	6 mm
Longitud de cabeza	18 mm
Serie	Dentado Z5
Material de corte	MD

Tipo de producto

Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		