


CCMT 060202 Wiper, Clase: CA510

Datos de pedido

Número de pedido	260093 CA510
GTIN	4960664753109
Clase de artículo	25E

Descripción

CCMT 060202 Wiper CA510 Clase: CA510

Rompevirutas: WP

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 140 - 450 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 450 m/min
Radio angular	0,2 mm
Clase	CA510
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Condición de corte	continuo

Rompevirutas	WP
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado