


**CCMT 060204 Wiper, Clase: CA510**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260094 CA510
GTIN	4960664753116
Clase de artículo	25E

**Descripción**

CCMT 060204 Wiper CA510 Clase: CA510

Rompevirutas: WP

Tolerancia: MF

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 140 - 450 m/min

**Descripción técnica**

Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/rev,
Aplicación principal	P
Clase	CA510
Rompevirutas	WP

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	140 - 450 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado