

**CCMT 09T308 Wiper, Clase: PV720****Datos de pedido**

Número de pedido	260100 PV720
GTIN	4960664753734
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 270 m/min
Clase	PV720
Rompevirutas	WP
Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/rev,
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Número de cambios/cortes	2

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado