

**DCMX 070204 Wiper, Clase: PV720****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260383 PV720 |
| GTIN | 4960664753741 |
| Clase de artículo | 25E |

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 60 - 270 m/min |
| Avance f | 0,05 - 0,25 mm/rev, |
| Profundidad de corte a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Aplicación principal | P |
| Rompevirutas | WP |
| Condición de corte | continuo |
| Clase | PV720 |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Material de corte | CERMET |
| Código ISO plaquita de corte | DCMX 070204 |
| Número de cambios/cortes | 2 |
| Tolerancia | M |

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado