

Garant**Fresa con mango Z FINE – muy fino, MD, Tipo: A1020****Datos de pedido**

Número de pedido	540440 A1020
GTIN	4045197679918
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Ø vástago 6 mm.

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. **Forma cilindro (ZYA), sin dentado frontal.**

Aplicación:

Adecuadas para las aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Descripción técnica

Ø del cabezal	10 mm
Grado de finura de dentado	muy fino
Dentado abreviatura	Z FINE
Descripción de la forma	Cilindro sin dentado frontal
Longitud total	60 mm
Forma	A1020
Ø de mango	6 mm
Longitud de cabeza	20 mm
Serie	Dentado Z FINE

Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		