



Disco de corte pequeño PREMIUM*** EXTRA ESTRECHO, Ø de muela: 63mm



Datos de pedido

Número de pedido	563050 63
GTIN	9003172992693
Clase de artículo	53T

Descripción

Ejecución:

Disco de corte pequeño extraestrecho para utilizar en **lijadoras rectas neumáticas o eléctricas**, ideal para lugares estrechos. Utilización con mandrino de sujeción n.º 563070. Versión cómoda para el corte para un tronzado rápido y sin rebabas.

Modelo de texto publicitario:

Disco de corte pequeño extraestrecho para utilizar en **lijadoras rectas neumáticas o eléctricas**, ideal para lugares estrechos.

Especificación:

A60R-BFXA.

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	24300 min ⁻¹
Descripción de la forma	recto
Anchura del disco de corte	1 mm

Ø de perforación	10 mm
Especificación	A60R-BFXA
Ø de muela	63 mm
Para grosor de material	3 - 5 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ángulo de inclinación recomendado	90 grados
Optimizado para material de trabajo	Acero
Máquina de accionamiento	Lijadora recta
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Accesorios

Mandrino de sujeción para discos de corte pequeños
adecuado para Ø de agujero 10 mm

563070 10