

**HOLEX**

**Portador de casquillos abrasivos, ranurados, Ø del mango 6 mm, Ø del cabezal×longitud de cabezal: 30X30mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	553600 30X30
GTIN	4045197240200
Clase de artículo	52E

## Descripción

### Ejecución:

Cuerpo de goma elástica ranurado con vástago de acero. Superficie de recubrimiento rectificada superficialmente para mejor concentricidad.

## Descripción técnica

Número de revoluciones mínimo	13000 min <sup>-1</sup>
Velocidad de giro máxima	19100 min <sup>-1</sup>
Ø del cabezal	30 mm
Longitud de cabeza	30 mm
Descripción de la forma	cilíndrico
Ø de mango	6 mm
Material de base	Cuerpo de goma elástico
Tipo de producto	Portador de casquillos abrasivos

