

Anillo patrón con tamaño intermedio, Tipo: B



Datos de pedido

Número de pedido	484035 B
GTIN	4045197212429
Clase de artículo	48B

Descripción

Ejecución:

Anillos patrón de acero de primera calidad para calibres, templados, destensados, rectificadas y lapeados de precisión. **Los anillos patrón tienen grabada la medida real.** La tolerancia de perforación del fabricante corresponde a JS4.

Norma:

Nach **DIN 2250 C.**

Nota:

El tipo de designación de tamaño describe la medida nominal en milímetros (mm).

Tipo A = 3,001 – 3,499

Tipo B = 3,501 – 14,999

Tipo C = 15,001 – 19,999

Tipo D = 20,001 – 24,999

Tipo E = 25,001 – 31,999

Tipo F = 32,001 – 39,999

Tipo G = 40,001 – 49,999

Tipo H = 50,001 – 59,999

Tipo I = 60,001 – 69,999

Tipo J = 70,001 – 79,999

Tipo K = 80,001 – 89,999

Tipo L = 90,001 – 99,999

Indicar el \varnothing de medida nominal exacto.

Los anillos de tamaño intermedio son solo anillos de comprobación con **dimensiones decimales**.

Para \varnothing lisos (rectos), ver n.º 484030 o bajo petición.

Ejemplo de orden \varnothing 10,002: n.º 484035 B 10,002.

Anillos de comprobación de cerámica con **medida en milímetros enteros** a petición.

Descripción técnica

Campo de tolerancia	JS
medida nominal	3,501 - 14,999 mm
Norma	DIN 2250 C
Material	Acero calibre
Tolerancia de fabricación de la perforación	JS4
Calidad	4
Calibración	L7
Tipo de producto	Anillo de comprobación

Servicios

Calibración DAkkS Anillo de comprobación \varnothing máximo 50 mm	028470 50
Calibración Anillo de comprobación \varnothing máximo 50 mm	028400 50