

HOLEX®
Giramachos, ajustable, Tipo: 1

Datos de pedido

Número de pedido	148400 1
GTIN	4045197854896
Clase de artículo	12L

Descripción
Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas. Empuñaduras de acero galvanizado. Una empuñadura de acero desenroscable para el uso en espacios reducidos.

Para exigencias **normales**:

Carcasa de colada a presión de cinc.

Norma: DIN 1814

Abertura de sujeción □: 2 - 6,2 mm

Para machos de roscado manual DIN 352: M1 – M11

Para Ø de escariadores de mano DIN 206: 2,5 - 7,5 mm

Longitud total: 175 mm

Descripción técnica

Para machos de roscado manual DIN 352	M1 – M11
Para Ø de escariadores de mano DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Abertura de sujeción □	2 - 6,2 mm
Longitud total	175 mm
Norma	DIN 1814