

**HOLEX®**
**Giramachos, ajustable, Tipo: 1.1/2**

**Datos de pedido**

Número de pedido	148400 1.1/2
GTIN	4045197854919
Clase de artículo	12L

**Descripción**
**Ejecución:**

Con mordazas de sujeción templadas. Empuñaduras de acero galvanizado. Una empuñadura de acero desenroscable para el uso en espacios reducidos.

Para exigencias **normales**:

Carcasa de colada a presión de cinc.

Norma: DIN 1814

Abertura de sujeción □: 2 - 7,5 mm

Para machos de roscado manual DIN 352: M1 – M12

Para Ø de escariadores de mano DIN 206: 2,5 - 9,5 mm

Longitud total: 175 mm

**Descripción técnica**

Para Ø de escariadores de mano DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Abertura de sujeción □	2 - 7,5 mm
Longitud total	175 mm
Para machos de roscado manual DIN 352	M1 – M12
Norma	DIN 1814