

HOLEX

Portador de casquillos abrasivos, ranurados, Ø del mango 6 mm, Ø del cabezal×longitud de cabezal: 45X30mm



Datos de pedido

Número de pedido	553600 45X30
GTIN	4045197240217
Clase de artículo	52E

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de goma elástica ranurado con vástago de acero. Superficie de recubrimiento rectificadas superficialmente para mejor concentricidad.

Descripción técnica

Número de revoluciones mínimo	9000 min ⁻¹
Velocidad de giro máxima	12700 min ⁻¹
Ø del cabezal	45 mm
Longitud de cabeza	30 mm
Descripción de la forma	cilíndrico
Ø de mango	6 mm
Material de base	Cuerpo de goma elástico
Tipo de producto	Portador de casquillos abrasivos

