

HOLEX®
Giramachos, ajustable, Tipo: 2

Datos de pedido

Número de pedido	148400 2
GTIN	4045197854964
Clase de artículo	12L

Descripción
Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas. Empuñaduras de acero galvanizado. Una empuñadura de acero desenroscable para el uso en espacios reducidos.

Para exigencias **normales**:

Carcasa de colada a presión de cinc.

Norma: DIN 1814

Abertura de sujeción □: 4 - 8,5 mm

Para machos de roscado manual DIN 352: M4,5 – M12

Para Ø de escariadores de mano DIN 206: 5 - 10 mm

Longitud total: 265 mm

Descripción técnica

Longitud total	265 mm
Para machos de roscado manual DIN 352	M4,5 – M12
Para Ø de escariadores de mano DIN 206	5 - 10 mm
Abertura de sujeción □	4 - 8,5 mm
Norma	DIN 1814