

**HOLEX**

**Portador de casquillos abrasivos, ranurados, Ø del mango 6 mm, Ø del cabezal×longitud de cabezal: 60X30mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	553600 60X30
GTIN	4045197240224
Clase de artículo	52E

## Descripción

### Ejecución:

Cuerpo de goma elástica ranurado con vástago de acero. Superficie de recubrimiento rectificada superficialmente para mejor concentricidad.

## Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	9500 min <sup>-1</sup>
Número de revoluciones mínimo	6500 min <sup>-1</sup>
Ø del cabezal	60 mm
Longitud de cabeza	30 mm
Descripción de la forma	cilíndrico
Ø de mango	6 mm
Material de base	Cuerpo de goma elástico
Tipo de producto	Portador de casquillos abrasivos

