

**HOLEX®**
**Giramachos, ajustable, Tipo: 3**

**Datos de pedido**

Número de pedido	148400 3
GTIN	4045197854988
Clase de artículo	12L

**Descripción**
**Ejecución:**

Con mordazas de sujeción templadas. Empuñaduras de acero galvanizado. Una empuñadura de acero desenroscable para el uso en espacios reducidos.

Para exigencias **normales**:

Carcasa de colada a presión de cinc.

Norma: DIN 1814

Abertura de sujeción □: 4,9 - 12 mm

Para machos de roscado manual DIN 352: M5 – M20

Para Ø de escariadores de mano DIN 206: 6,5 - 15 mm

Longitud total: 370 mm

**Descripción técnica**

Longitud total	370 mm
Para Ø de escariadores de mano DIN 206	6,5 - 15 mm
Para machos de roscado manual DIN 352	M5 – M20
Abertura de sujeción □	4,9 - 12 mm
Norma	DIN 1814