

HOLEX®
Giramachos, ajustable, Tipo: 4

Datos de pedido

Número de pedido	148400 4
GTIN	4045197854995
Clase de artículo	12L

Descripción
Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas. Empuñaduras de acero galvanizado. Una empuñadura de acero desenroscable para el uso en espacios reducidos.

Para exigencias **normales**:

Carcasa de colada a presión de cinc.

Norma: DIN 1814

Abertura de sujeción □: 5,5 - 16 mm

Para machos de roscado manual DIN 352: M11 – M27

Para Ø de escariadores de mano DIN 206: 7 - 20 mm

Longitud total: 480 mm

Descripción técnica

Abertura de sujeción □	5,5 - 16 mm
Para Ø de escariadores de mano DIN 206	7 - 20 mm
Longitud total	480 mm
Para machos de roscado manual DIN 352	M11 – M27
Norma	DIN 1814