

HOLEX®
Giramachos, ajustable, Tipo: 5

Datos de pedido

Número de pedido	148400 5
GTIN	4045197857002
Clase de artículo	12L

Descripción
Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas. Empuñaduras de acero galvanizado. Una empuñadura de acero desenroscable para el uso en espacios reducidos.

Para exigencias **normales**:

Carcasa de colada a presión de cinc.

Norma: DIN 1814

Abertura de sujeción □: 7 - 20 mm

Para machos de roscado manual DIN 352: M13 – M32

Para Ø de escariadores de mano DIN 206: 9 - 26 mm

Longitud total: 700 mm

Descripción técnica

Abertura de sujeción □	7 - 20 mm
Para machos de roscado manual DIN 352	M13 – M32
Para Ø de escariadores de mano DIN 206	9 - 26 mm
Longitud total	700 mm
Norma	DIN 1814