

HOLEX®
Soporte para cojinete de roscar, para terraja-Ø × Altura: 16X5 mm

Datos de pedido

Número de pedido	149300 16X5
GTIN	4045197857019
Clase de artículo	12L

Descripción
Ejecución:

Mangos de acero galvanizados y desenroscables. Con 5 tornillos de sujeción para la fijación de la terraja. **Hasta tam. 65 × 25** de colada a presión de cinc, **a partir de tam. 75 × 20** de acero.

Aplicación:

Para el asiento directo de terrajas cerradas y ranuradas según EN 22568.

Norma: EN 22568

Rosca métrica: M1 – M2,6

Rosca métrica fina: M1×0,2 – M2,6×0,35

Rosca UNC: Nr.1 – Nr.4

Rosca UNF: Nr.0 – Nr.4

Rosca Whitworth: 1/16" – 3/32"

Longitud total: 160 mm

Descripción técnica

Rosca métrica	M1 – M2,6
Para Ø terraja	16 mm
Altura	5 mm
Longitud total	160 mm
Rosca Whitworth	1/16 – 3/32 pul
Rosca UNF	Nr.0 – Nr.4 pul
Rosca UNC	Nr.1 – Nr.4 pul
Rosca métrica fina	M1×0,2 – M2,6×0,35

Norma

EN 22568