

HOLEX®
Soporte para cojinete de roscar, para terraja-Ø × Altura: 20X5 mm

Datos de pedido

Número de pedido	149300 20X5
GTIN	4045197857026
Clase de artículo	12L

Descripción
Ejecución:

Mangos de acero galvanizados y desenroscables. Con 5 tornillos de sujeción para la fijación de la terraja. **Hasta tam. 65 × 25** de colada a presión de cinc, **a partir de tam. 75 × 20** de acero.

Aplicación:

Para el asiento directo de terrajas cerradas y ranuradas según EN 22568.

Norma: EN 22568

Rosca métrica: M3 – M4

Rosca métrica fina: M3×0,25 – M6×0,5

Rosca UNC: Nr.5

Rosca UNF: Nr.5 – Nr.6

Rosca Whitworth: 1/8" – 5/32"

Longitud total: 175 mm

Descripción técnica

Rosca Whitworth	1/8 – 5/32 pul
Rosca UNC	Nr.5 pul
Rosca métrica	M3 – M4
Rosca métrica fina	M3×0,25 – M6×0,5
Para Ø terraja	20 mm
Altura	5 mm
Longitud total	175 mm
Rosca UNF	Nr.5 – Nr.6 pul

Norma

EN 22568