

Anillo de comprobación DIN 2250 C, Ø nominal: 100mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 484030 100 |
| GTIN | 4045197212368 |
| Clase de artículo | 48B |

Descripción

Ejecución:

Anillos patrón de acero de primera calidad para calibres, templados, destensados, rectificadas y lapeados de precisión. **Los anillos patrón tienen grabada la medida real.** La tolerancia de perforación del fabricante corresponde a JS4.

Aplicación:

Para aplicaciones generales, p. ej. para ajuste y ensayo de instrumentos de medición.

Norma:

Nach **DIN 2250 C**.

Nota:

Se pueden pedir fácilmente otras medidas intermedias de hasta 320 mm, por ejemplo, 484030 tam. 82.

Descripción técnica

| | |
|---------------------|---------------|
| medida nominal | 100 mm |
| Campo de tolerancia | JS |
| Norma | DIN 2250 C |
| Material | Acero calibre |

| | |
|---|------------------------|
| Tolerancia de fabricación de la perforación | JS4 |
| Calidad | 4 |
| Calibración | L7 |
| Tipo de producto | Anillo de comprobación |

Servicios

| | |
|--|------------|
| Calibración Anillo de comprobación Ø máximo 100 mm | 028400 100 |
| Calibración DAkkS Anillo de comprobación Ø máximo 200 mm | 028470 200 |