

HOLEX®
Soporte para cojinete de roscar, para terraja-Ø × Altura: 20X7 mm

Datos de pedido

Número de pedido	149300 20X7
GTIN	4045197857033
Clase de artículo	12L

Descripción
Ejecución:

Mangos de acero galvanizados y desenroscables. Con 5 tornillos de sujeción para la fijación de la terraja. **Hasta tam. 65 × 25** de colada a presión de cinc, **a partir de tam. 75 × 20** de acero.

Aplicación:

Para el asiento directo de terrajas cerradas y ranuradas según EN 22568.

Norma: EN 22568

Rosca métrica: M4,5 – M6

Rosca métrica fina: M5×0,75 – M6×0,75

Rosca UNC: N.º 6 – 1/4"

Rosca UNF: N.º 8 – 1/4"

Rosca Whitworth: 3/16" – 1/4"

Longitud total: 175 mm

Descripción técnica

Rosca métrica fina	M5×0,75 – M6×0,75
Altura	7 mm
Para Ø terraja	20 mm
Longitud total	175 mm
Rosca Whitworth	3/16 – 1/4 pul
Rosca métrica	M4,5 – M6
Rosca UNF	N.º 8 – 1/4 pul
Rosca UNC	N.º 6 – 1/4 pul

Norma

EN 22568