

**HOLEX®**
**Soporte para cojinete de roscar, para terraja-Ø × Altura: 25X9 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	149300 25X9
GTIN	4045197857040
Clase de artículo	12L

**Descripción**
**Ejecución:**

Mangos de acero galvanizados y desenroscables. Con 5 tornillos de sujeción para la fijación de la terraja. **Hasta tam. 65 × 25** de colada a presión de cinc, **a partir de tam. 75 × 20** de acero.

**Aplicación:**

Para el asiento directo de terrajas cerradas y ranuradas según EN 22568.

Norma: EN 22568

Rosca métrica: M7 – M9

Rosca métrica fina: M7×0,5 – M9×1

Rosca UNC: 5/16"

Rosca UNF: 5/16"

Rosca Whitworth: 5/16"

Longitud total: 210 mm

**Descripción técnica**

Rosca métrica fina	M7×0,5 – M9×1
Altura	9 mm
Rosca Whitworth	5/16 pul
Rosca UNC	5/16 pul
Rosca métrica	M7 – M9
Para Ø terraja	25 mm
Rosca UNF	5/16 pul
Longitud total	210 mm

Norma

EN 22568