

HOLEX®
Soporte para cojinete de roscar, para terraja-Ø × Altura: 25,4X9,5 mm

Datos de pedido

Número de pedido	149300 25,4X9,5
GTIN	4045197857057
Clase de artículo	12L

Descripción
Ejecución:

Mangos de acero galvanizados y desenroscables. Con 5 tornillos de sujeción para la fijación de la terraja. **Hasta tam. 65 × 25** de colada a presión de cinc, **a partir de tam. 75 × 20** de acero.

Aplicación:

Para el asiento directo de terrajas cerradas y ranuradas según EN 22568.

Norma: EN 22568

Rosca métrica: M2 – M12

Rosca métrica fina: M4 – M10

Rosca UNC: N.º 3 – 7/16"

Rosca UNF: N.º 3 – 7/16"

Rosca Whitworth: 5/16" – 1/8"

Rosca tubo Whitworth: G1/8"

Descripción técnica

Rosca UNF	N.º 3 – 7/16 pul
Para Ø terraja	25,4 mm
Longitud total	210 mm
Rosca métrica	M2 – M12
Altura	9,5 mm
Rosca tubo Whitworth	G1/8 pul
Rosca Whitworth	5/16 – 1/8 pul
Rosca métrica fina	M4 – M10

Rosca UNC	N.º 3 – 7/16 pul
Norma	EN 22568